

Provjeriti ventil H-M5

Broj dijela: 3671

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Nepovratna funkcija
Pneumatski priključak 1	M5
Pneumatski priključak 2	M5
Vrsta montaže	Instalacija linije
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	115 l/min
Radni tlak	0.04 MPa...0.8 MPa 0.4 bar...8 bar
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Materijal za kućište	Mesing
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR