

# Spojni kabel NHSB-A1-0,6-BLG3-LE3-PU8-2XBB

Broj dijela: 3673475

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                               | Vrijednost                                                                 |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Dužina zaštitnog crijeva                               | 0.6 m                                                                      |
| Položaj montaže                                        | po želji                                                                   |
| Koristite na otvorenom                                 | Lokacije zaštićene od vremenskih prilika klase C1 temeljene na IEC 60654-1 |
| Područje pogonskog napona DC                           | 0 V...30 V                                                                 |
| LABS sukladnost                                        | VDMA24364 zona III                                                         |
| Relativna vlažnost                                     | 5 - 100 %<br>kondenzirajući                                                |
| Klasa zaštite                                          | IP65<br>IP67<br>IP69K<br>NEMA 4                                            |
| Temperatura okoline                                    | -20 °C...60 °C                                                             |
| Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela | -5 °C...60 °C                                                              |
| Električni priključak 1                                | Ravni utikač, 3-pinski                                                     |
| Električni priključak 2                                | otvoreni kraj, 3-žični                                                     |
| Operativni medij                                       | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4]                         |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju                | Moguć rad pod uljem                                                        |
| Pneumatski priključak                                  | za crijevo vanjski Ø 8 mm                                                  |
| Min. radijus savijanja kabela                          | 100 mm                                                                     |
| Struktura kabela                                       | 3 x 0,75 mm <sup>2</sup>                                                   |
| Težina proizvoda                                       | 280 g                                                                      |
| Napomena o materijalima                                | U skladu s RoHS                                                            |
| Zaštitni materijal crijeva                             | PA                                                                         |
| Zaštitni materijal za vijčani spoj crijeva             | PA                                                                         |
| Materijal omotača kabela                               | PVC                                                                        |
| Materijalne brtve                                      | TPE                                                                        |