


Spojni kabel NEBV-A1W3F-P-K-0.6-N-M12W3

Broj dijela: 3679772

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Odobrenje	c CSA us (OL)
Prikaz uklopnog stanja	LED žuta
Dodatne funkcije	Zaštitni krug
Oznaka linije	bez držača znaka
Težina proizvoda	100 g
Senzor električnog priključka 1, funkcija	Stranica Field uređaja
Senzor električnog priključka 1, dizajn	Pravokutni
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, utičnica za kabel	pod kutom
Električni priključak 1, tehnika spajanja	Dijagram spoja oblik A prema EN 175301-803
Električni priključak 1, broj pinova / žica	4
Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice	4
Električni priključak 1, vrsta montaže	na elektromagnetnom ventilu sa središnjim vijkom M3
Senzor električnog priključka 2, funkcija	Kontrolna strana
Senzor električnog priključka 2, dizajn	okruglo
Električni priključak 2, vrsta priključka	Utikač
Električni priključak 2, utičnica za kabel	pod kutom
Električni priključak 2, tehnika spajanja	M12x1 A-kodirano prema EN 61076-2-101
Električni priključak 2, broj pinova / žica	5
Električni priključak 2, zauzeti stupovi / žice	3
Električni priključak 2, vrsta montaže	Vijčano zaključavanje sa šesterokutnikom SW13
Područje pogonskog napona DC	18 V...30 V
Nazivni radni napon DC	24 V
Područje pogonskog napona AC	18 V...30 V
Nazivni radni napon AC	24 V
Opterećenje struje pri 40°C	4 A
Otpor prenapona	0.8 kV
Priključak zaštitnog vodiča	dostupno

Svojstvo	Vrijednost
Duljina kabela	0.6 m
Kvaliteta upravljanja	Standard
Linija uvjeta ispitivanja	Uvjeti ispitivanja na zahtjev
Promjer kabela	5.9 mm
Tolerancija promjera kabela	± 0,3 mm
Struktura kabela	3 x 0,75 mm ²
Klasa zaštite	IP67
Napomena o stupnju zaštite	u sastavljenom stanju
Temperatura okoline	-25 °C...80 °C
Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela	-25 °C...80 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK RoHS propisima
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Stupanj onečišćenja	3
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
Materijal omotača kabela	TPE-U (PUR)
Boja omotača kabela	Siva
Materijal za kućište	TPE-U (PUR)
Boja kućišta	crno
Materijal spojne matice	Lijevani cink poniklane
Materijal izolacijske čahure	PP