


Spojnica
EAMD-25-22-9-10X12
Broj dijela: 3717923

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Montažni promjer 1	9 mm
Montažni promjer 2	10 mm
Izvedbena veličina	25
Nazivna duljina	22 mm
Položaj montaže	po želji
Maks. broj okretaja	8000 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladištenja	-25 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Temperatura okoline	-25 °C...60 °C
Maseni moment inercije	3.2 kgmm ²
Prenosivi moment	9 Nm
Težina proizvoda	43.2 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS