

# Prilagodljivi hvataljkasti prsti DHAS-GF-120-U-BU

Broj dijela: 3998959

FESTO



## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	120
Položaj montaže	po želji
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Pogodnost za proizvodnju Li-ion baterija	Proizvod odgovara internoj definiciji proizvoda tvrtke Festo za upotrebu u proizvodnji baterija: Metali s više od 1% masenog udjela bakra, cinka ili nikla isključeni su iz upotrebe. Iznimke su nikal u čelicima, kemijski poniklanim površinama, tiskanim pločama, kabelima, električnim priključcima i zavojnicama
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Temperatura okoline	10 °C...50 °C
Težina proizvoda	29 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal čeljusti	TPE-U (PU)