

Indikator položaja SASF-S2-B-F-A34

Broj dijela: 4046082

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Raspon podešavanja kuta zakretanja	0 deg...90 deg
Dimenzije Š x D x V	Ø 65 x 40
Snaga zamora	Ispitivanje primjene u transportu s razinom ozbiljnosti 2 prema FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Otpornost na udarce	Test udarca s razinom ozbiljnosti 2 prema FN 942017-5 i EN 60068-2-27
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura okoline	-25 °C...70 °C
Težina proizvoda	55 g
Vrsta montaže	prema VDI / VDE 3845
Boja kućišta	crno
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal odstojnog elementa	PA
Materijal za kućište	PA PP visokolegirani nehrđajući čelik
Materijalni vijci	visokolegirani nehrđajući čelik