


Čep za brzo spajanje KS2-CK-3

Broj dijela: 4091

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Nazivna veličina	2 mm
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	68 l/min...84 l/min
Nominalni protok normaliziran prema ISO 8778	73.7 l/min...91.1 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	4 g
Pneumatski priključak 1	za crijevo vanjski Ø 4 mm za utičnu nazuvicu unutarne Ø 3 mm sa preklopnom maticom
Materijal spojne matice	Kovana aluminijska legura, eloksirana
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Podaci o materijalu	Mjed, niklani