

Indikator tlaka
OH-22-RT
Broj dijela: 4131

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Položaj montaže	po želji
Radni tlak	1.4 bar...8 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-10 °C...45 °C
Temperatura okoline	-10 °C...45 °C
Težina proizvoda	25 g
Vrsta montaže	Ugradnja komandne table u Ø22,5
Pneumatski priključak	G1/8
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS