

Kuglasti ventil
VZBM-1/4-RP-40-D-2-F03-B2B3
Broj dijela: 4405646

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	2-smjerni kuglasti ventil
Vrsta aktiviranja	mehanički
Princip brtvljenja	mekana
Položaj montaže	po želji
Vrsta montaže	Instalacija linije
Priključak za armaturu	Rp1/4
Indikator položaja prekidača	Smjer proreza = smjer protoka
Uzorak bušenja priрубnice	F03
Unutra-Ø	10 mm
Nazivna veličina DN	8
Funkcija ventila	2/2
Smjer strujanja	reverzibilan
Ventil nazivnog tlaka PN	40
Okretni moment pri razlici tlaka nazivni tlak ventila PN	3.2 Nm
Na temelju norme	EN 10226-1 ISO 5211
srednji	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [:- :- :] Inertni plinovi Voda - ne vodena para neutralne tekućine
Srednja temperatura	-20 °C...130 °C
Protok Kv	5.9 m³/h
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Materijal za kućište	Mesing poniklane
Broj materijala kućišta	CW617N
Materijalne brtve	HNBR PTFE

Svojstvo	Vrijednost
Materijalna lopta	Mjed kromirana
Kugla s brojem materijala	CW614N
Materijalna osočina	Mesing
Broj materijala osočina	CW614N
Težina proizvoda	412 g
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU direktivi o tlačnoj opremi
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji