

Kuglasti ventil
VZBM-11/2-RP-25-D-2-F0305-B2B3
Broj dijela: 4405652

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	2-smjerni kuglasti ventil
Vrsta aktiviranja	mehanički
Princip brtvljenja	mekana
Položaj montaže	po želji
Vrsta montaže	Instalacija linije
Priključak za armaturu	Rp1 1/2
Indikator položaja prekidača	Smjer proreza = smjer protoka
Uzorak bušenja prirubnice	F03 F05
Unutra-Ø	40 mm
Nazivna veličina DN	40
Funkcija ventila	2/2
Smjer strujanja	reverzibilan
Ventil nazivnog tlaka PN	25
Okretni moment pri razlici tlaka nazivni tlak ventila PN	9.5 Nm
Na temelju norme	EN 10226-1 ISO 5211
srednji	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: -] Inertni plinovi Voda - ne vodena para neutralne tekućine
Srednja temperatura	-15 °C...90 °C
Protok Kv	156 m³/h
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Materijal za kućište	Mesing poniklane
Broj materijala kućišta	CW617N

Svojstvo	Vrijednost
Materijalne brtve	FPM HNBR PTFE
Materijalna lopta	Mjed kromirana
Kugla s brojem materijala	CW617N
Materijalna osovina	Mesing
Broj materijala osovina	CW617N
Težina proizvoda	1135 g
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU direktivi o tlačnoj opremi
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji