

Kuglasti ventil VZBM-1-RP-40-D-2-M-B2B3

Broj dijela: 4405689

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	2-smjerni kuglasti ventil
Vrsta aktiviranja	mehanički
Princip brtvljenja	mekana
Položaj montaže	po želji
Vrsta montaže	Instalacija linije
Priključak za armaturu	Rp1
Indikator položaja prekidača	Smjer prereza = smjer protoka
Unutra-Ø	25 mm
Nazivna veličina DN	25
Funkcija ventila	2/2
Smjer strujanja	reverzibilan
Ventil nazivnog tlaka PN	40
Zakretni moment pri razlici tlaka nazivni tlak ventila	25 Nm
Na temelju norme	EN 10226-1
srednji	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: -] Inertni plinovi Voda - ne vodena para neutralne tekućine
Srednja temperatura	-15 °C...120 °C
Protok Kv	39 m³/h
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Materijal za kućište	Mesing poniklane
Broj materijala kućišta	CW617N
Materijalne brtve	NBR PTFE
Materijalna lopta	Mjed kromirana
Kugla s brojem materijala	CW617N

Svojstvo	Vrijednost
Materijalna osovina	Mesing
Broj materijala osovina	CW617N
Težina proizvoda	480 g
Odobrenje	DVGW Gas DVGW voda
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU direktivi o tlačnoj opremi
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji