

# Vijčani spoj s utičnim spojevima N-M5-PK-3

Broj dijela: 4446

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                | Vrijednost                                                         |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Nazivna veličina                        | 2.5 mm                                                             |
| Vrsta brtve na uvrtnoj spojnici         | Brtveni prsten                                                     |
| Položaj montaže                         | po želji                                                           |
| Konstrukcija                            | ravnog oblika                                                      |
| Veličina spremnika                      | 10                                                                 |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon  | -0.95 bar...10 bar                                                 |
| Zaštita od eksplozije                   | Zona 1 (ATEX)<br>Zona 2 (ATEX)<br>Zona 21 (ATEX)<br>Zona 22 (ATEX) |
| Operativni medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]                 |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)                     |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC        | 1 - mala izloženost koroziji                                       |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-B1 / B2-L                                                |
| Temperatura okoline                     | -10 °C...60 °C                                                     |
| Težina proizvoda                        | 2 g                                                                |
| Pneumatski priključak 1                 | Vanjski navoj M5                                                   |
| Pneumatski priključak 2                 | za crijevo vanjski Ø 4 mm                                          |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS                                                    |
| Materijal za kućište                    | Mesing                                                             |