



Elektromagnetni ventil

JMFH-5-PK-3

Broj dijela: 4447

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	5/2 bistabilan
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	105 l/min
Pneumatski radni priključak	PK-3
Radni tlak	2 bar...8 bar
Konstruktivna struktura	Sjedalo za ploču
Nazivna veličina	2.5 mm
Princip brtvljenja	mekana
Vrijeme prebacivanja na	13 ms
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	0 °C...60 °C
Temperatura okoline	0 °C...40 °C
Težina proizvoda	380 g
Vrsta montaže	na spojnoj ploči na montažnom okviru s prolaznim provrtom neobavezno:
Pneumatski priključak 1	PK-3
Pneumatski priključak 2	PK-3
Pneumatski priključak 3	PK-3
Pneumatski priključak 4	PK-3
Pneumatski priključak 5	PK-3
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne ploče	Aluminij anodizirana
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Aluminij anodizirana