



Elektromagnetni ventil MFH-5-PK-3

Broj dijela: 4448

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	5/2 monostabilan
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	105 l/min
Pneumatski radni priključak	PK-3
Radni tlak	3 bar...8 bar
Konstruktivna struktura	Sjedalo za ploču
Nazivna veličina	2.5 mm
Princip brtvljenja	mekana
Vrijeme isključenja	22 ms
Vrijeme uključenja	10 ms
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: - : -]
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Srednja temperatura	-10 °C...60 °C
Temperatura okoline	-5 °C...40 °C
Težina proizvoda	270 g
Vrsta montaže	na spojnoj ploči na montažnom okviru s prolaznim provrtom neobavezno:
Pneumatski priključak 1	PK-3
Pneumatski priključak 2	PK-3
Pneumatski priključak 3	PK-3
Pneumatski priključak 4	PK-3
Pneumatski priključak 5	PK-3
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne ploče	Aluminij anodizirana
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Aluminij anodizirana