


Kuglasti ventil VZBM-1-RP-40-F-3T-F0304-B2B3

Broj dijela: 4451857

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	3-smjerni kuglasti ventil T-provrt
Vrsta aktiviranja	mehanički
Princip brtvljenja	mekana
Položaj montaže	po želji
Vrsta montaže	Instalacija linije
Priključak za armaturu	Rp1
Indikator položaja prekidača	Smjer prereza = smjer protoka
Uzorak bušenja priрубnice	F03 F04
Unutra-Ø	25 mm
Nazivna veličina DN	25
Funkcija ventila	3/2
Smjer strujanja	reverzibilan
Ventil nazivnog tlaka PN	40
Okretni moment pri razlici tlaka nazivni tlak ventila PN	11 Nm
Na temelju norme	EN 10226-1 ISO 5211
srednji	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: -] Inertni plinovi Voda - ne vodena para neutralne tekućine
Srednja temperatura	-20 °C...130 °C
Brzina protoka Kv tip T eck	70 m³/h
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Materijal za kućište	Mesing poniklane
Broj materijala kućišta	CW617N

Svojstvo	Vrijednost
Materijalne brtve	HNBR PTFE
Materijalna lopta	Mjed kromirana
Kugla s brojem materijala	CW614N
Materijalna osočina	Mesing
Broj materijala osočina	CW614N
Težina proizvoda	1250 g
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU direktivi o tlačnoj opremi
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji