


**Kuglasti ventil**  
**VZBM-11/4-RP-40-F-3T-F0405-B2B3**  
Broj dijela: 4451858

**FESTO**



**Podatkovni list**

| Svojstvo                                                 | Vrijednost                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktivna struktura                                  | 3-smjerni kuglasti ventil<br>T-provrt                                                                                |
| Vrsta aktiviranja                                        | mehanički                                                                                                            |
| Princip brtvljenja                                       | mekana                                                                                                               |
| Položaj montaže                                          | po želji                                                                                                             |
| Vrsta montaže                                            | Instalacija linije                                                                                                   |
| Priključak za armaturu                                   | Rp1 1/4                                                                                                              |
| Indikator položaja prekidača                             | Smjer proreza = smjer protoka                                                                                        |
| Uzorak bušenja priрубnice                                | F04<br>F05                                                                                                           |
| Unutra-Ø                                                 | 32 mm                                                                                                                |
| Nazivna veličina DN                                      | 32                                                                                                                   |
| Funkcija ventila                                         | 3/2                                                                                                                  |
| Smjer strujanja                                          | reverzibilan                                                                                                         |
| Ventil nazivnog tlaka PN                                 | 40                                                                                                                   |
| Okretni moment pri razlici tlaka nazivni tlak ventila PN | 16.7 Nm                                                                                                              |
| Na temelju norme                                         | EN 10226-1<br>ISO 5211                                                                                               |
| srednji                                                  | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: -]<br>Inertni plinovi<br>Voda - ne vodena para<br>neutralne tekućine |
| Srednja temperatura                                      | -20 °C...130 °C                                                                                                      |
| Brzina protoka Kv tip T eck                              | 121 m³/h                                                                                                             |
| Napomena o materijalima                                  | U skladu s RoHS                                                                                                      |
| LABS sukladnost                                          | VDMA24364 zona III                                                                                                   |
| Materijal za kućište                                     | Mesing<br>poniklane                                                                                                  |
| Broj materijala kućišta                                  | CW617N                                                                                                               |

| Svojstvo                              | Vrijednost                          |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Materijalne brtve                     | HNBR<br>PTFE                        |
| Materijalna lopta                     | Mjed<br>kromirana                   |
| Kugla s brojem materijala             | CW614N                              |
| Materijalna osočina                   | Mesing                              |
| Broj materijala osočina               | CW614N                              |
| Težina proizvoda                      | 2930 g                              |
| CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti) | prema EU direktivi o tlačnoj opremi |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC      | 1 - mala izloženost koroziji        |