


Tipkasti ventil F-3-M5

Broj dijela: 4452

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	3/2 zatvoren, monostabilan
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	80 l/min
Pneumatski radni priključak	M5
Radni tlak	-0.9 bar...8 bar
Vrsta povrata	mehanička opruga
Vrsta poreza	izravno
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Težina proizvoda	235 g
Pneumatski priključak 1	M5
Pneumatski priključak 2	M5
Pneumatski priključak 3	M5