


Ventil VOFC-L-M52-M-FG14-F19

Broj dijela: 4514923

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	5/2 monostabilan
Vrsta aktiviranja	električni
Ukupna širina	40 mm
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	1030 l/min
Pneumatski radni priključak	Priključna ploča G1/4
Radni tlak	0.25 MPa...0.8 MPa 2.5 bar...8 bar 36.25 psi...116 psi
Konstruktivna struktura	Klipni ventil
Vrsta povrata	mehanička opruga
Klasa zaštite	IP65
Nazivna veličina	6 mm
Princip brtvljenja	mekana
Položaj montaže	po želji
Ručno nadjačavanje	ne postoji
Vrsta poreza	upravljan pilotom
Dovod zraka pilota	unutarnji
Smjer strujanja	nije reverzibilan
Protok Kv zračenja	1.08 m³/h
Protok Kv vent	1.08 m³/h
Normalni nazivni protok 2-3	978 l/min
Vrijeme isključenja	22 ms
Vrijeme uključenja	26 ms
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 2: 2]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	4 - posebno jako opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Srednja temperatura	-25 °C...60 °C
Temperatura okoline	-25 °C...60 °C

Svojstvo	Vrijednost
Težina proizvoda	520 g
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	Prirubnica 1/4 NAMUR spojni dijagram
Pneumatski priključak 3	G1/4
Pneumatski priključak 4	Prirubnica 1/4 NAMUR spojni dijagram
Pneumatski priključak 5	G1/4
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Ematalizirani aluminij