

## Distribucijski blok FR-12-M5

Broj dijela: 4525

FESTO



### Podatkovni list

| Svojstvo                                | Vrijednost                                         |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Nazivna veličina                        | 4.1 mm                                             |
| Položaj montaže                         | po želji                                           |
| Radni tlak za puni temperaturni raspon  | 0 bar...16 bar                                     |
| Operativni medij                        | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)     |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC        | 2 - umjereno opterećenje korozijom                 |
| LABS sukladnost                         | VDMA24364-B1 / B2-L                                |
| Temperatura okoline                     | -10 °C...60 °C                                     |
| Nazivni moment zatezanja                | 3.5 Nm                                             |
| Tolerancija na nazivni moment zatezanja | ± 20 %                                             |
| Težina proizvoda                        | 40 g                                               |
| Broj izlaza                             | 12                                                 |
| Broj dovodnih vodova                    | 1                                                  |
| Pneumatski priključak 1                 | Unutarnji navoj G1/8                               |
| Pneumatski priključak 2                 | Unutarnji navoj M5                                 |
| Napomena o materijalima                 | U skladu s RoHS                                    |
| Materijal za kućište                    | Aluminij<br>anodizirana                            |