



# Ventil s preklopnom polugom

## H-5/3-1/4

Broj dijela: 4577

FESTO



### Podatkovni list

| Svojstvo                                              | Vrijednost                        |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Funkcija ventila                                      | 5/3-smjerni, zatvoren             |
| Vrsta aktiviranja                                     | ručno                             |
| Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343) | 680 l/min                         |
| Pneumatski radni priključak                           | G1/4                              |
| Radni tlak                                            | 0.2 MPa...1 MPa<br>2 bar...10 bar |
| Vrsta povrata                                         | mehanička opruga                  |
| Nazivna veličina                                      | 7 mm                              |
| Princip brtvljenja                                    | mekana                            |
| Vrsta poreza                                          | upravljan pilotom                 |
| Smjer strujanja                                       | nije reverzibilan                 |
| LABS sukladnost                                       | VDMA24364-B1 / B2-L               |
| Temperatura okoline                                   | -10 °C...60 °C                    |
| Težina proizvoda                                      | 1060 g                            |
| Pneumatski priključak 1                               | G1/4                              |
| Pneumatski priključak 2                               | G1/4                              |
| Pneumatski priključak 3                               | G1/4                              |