



Tipkasti ventil T-5/3-1/4

Broj dijela: 4578

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	5/3-smjerni, zatvoren
Vrsta aktiviranja	ručno
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	680 l/min
Pneumatski radni priključak	G1/4
Radni tlak	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
Nazivna veličina	7 mm
Princip brtvljenja	mekana
Vrsta poreza	upravljan pilotom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	1160 g
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 2	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1/4