

Ručna poluga
VAOH-F10-D9-H9-A
Broj dijela: 4650070

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
duljina	105 mm
Vrsta aktiviranja	ručno
Položaj montaže	po želji
Širina ključa	6 mm
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Težina proizvoda	75 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal ručne poluge	Pocinčani čelik