

Ručna poluga
VAOH-F10-D12-H9-A
Broj dijela: 4650071

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
duljina	130 mm
Vrsta aktiviranja	ručno
Položaj montaže	po želji
Širina ključa	8 mm
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Težina proizvoda	145 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal ručne poluge	Pocinčani čelik