

Kuglasti ventil VZBE-1-T-63-D-2-M-V15V15

Broj dijela: 4745219

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Konstruktivna struktura	2-smjerni kuglasti ventil s ručnom polugom
Vrsta aktiviranja	mehanički
Princip brtvljenja	mekana
Položaj montaže	po želji
Vrsta montaže	Instalacija linije
Priključak za armaturu	1 NPT
Indikator položaja prekidača	Smjer prereza = smjer protoka
Unutra-Ø	25 mm
Nazivna veličina DN	25
Funkcija ventila	2/2
Smjer strujanja	reverzibilan
Ventil nazivnog tlaka PN	63
Okretni moment pri razlici tlaka nazivni tlak ventila PN	11 Nm
Na temelju norme	ASME B1.20.1
srednji	Para Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: -] Inertni plinovi voda neutralne tekućine
Srednja temperatura	-20 °C...200 °C
Protok Kv	94 m³/h
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Materijal za kućište	Lijevani nehrđajući čelik
Broj materijala kućišta	1.4408
Materijal brtve sjedala	PTFE
Materijalne brtve	PTFE
Materijalna lopta	Lijevani nehrđajući čelik
Kugla s brojem materijala	1.4408

Svojstvo	Vrijednost
Materijalna osovina	visokolegirani nehrđajući čelik
Broj materijala osovina	1.4401
Težina proizvoda	800 g
Odobrenje	CRN
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	3 -Jako opterećenje korozijom.