

Paralelni komplet EAMM-U-45-V25-42A-63

Broj dijela: 4825645

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	45
Udaljenost od centra do centra	63 mm
Položaj montaže	po želji
Omjer prijenosa	1:1
Maks. broj okretaja	3600 1/min
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Temperatura skladištenja	-20 °C...60 °C
Relativna vlažnost	0 - 95 %
Klasa zaštite	IP40
Temperatura okoline	0 °C...50 °C
Maseni moment inercije	4.35 kgmm ²
Pogonski moment u praznom hodu	0.05 Nm
Prenosivi moment	0.5 Nm
Težina proizvoda	247 g
Pogon koda sučelja	V25
Kod sučelja Motor In	42 A
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS