



EMC filter CAMF-C5-FC

Broj dijela: 4825847

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Područje pogonskog napona DC	0 V...30 V
Nazivni radni napon DC	24 V
Područje pogonskog napona AC	0 V...30 V
Nazivni radni napon AC	24 V
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Klasa zaštite	IP30
Napomena o stupnju zaštite	u sastavljenom stanju
Temperatura okoline	-40 °C...80 °C
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Senzor električnog priključka 1, funkcija	Stranica Field uređaja
Senzor električnog priključka 1, dizajn	Pravokutni
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utičnica
Električni priključak 1, utičnica za kabel	ravno
Električni priključak 1, tehnika spajanja	Sub-D
Električni priključak 1, broj pinova / žica	15
Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice	8
Senzor električnog priključka 2, funkcija	Kontrolna strana
Senzor električnog priključka 2, dizajn	kvadrat
Električni priključak 2, vrsta priključka	Utikač
Električni priključak 2, utičnica za kabel	ravno
Električni priključak 2, tehnika spajanja	Sub-D
Električni priključak 2, broj pinova / žica	15
Električni priključak 2, zauzeti stupovi / žice	8
Električni priključak 2, vrsta montaže	2x vijak 4-40 UNC-2A
protokol	HIPERFACE
Boja kućišta	srebro
Materijal za kućište	Metalizirana plastika