

**Kuglasti ventil**  
**VZBE-3/8-T-63-T-2-F0304-V15V15**  
Broj dijela: 4836918

**FESTO**



**Podatkovni list**

| Svojstvo                                                 | Vrijednost                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Konstruktivna struktura                                  | 2-smjerni kuglasti ventil                                                                                   |
| Vrsta aktiviranja                                        | mehanički                                                                                                   |
| Princip brtvljenja                                       | mekana                                                                                                      |
| Položaj montaže                                          | po želji                                                                                                    |
| Vrsta montaže                                            | Instalacija linije                                                                                          |
| Priključak za armaturu                                   | 3/8 NPT                                                                                                     |
| Indikator položaja prekidača                             | Smjer prereza = smjer protoka                                                                               |
| Uzorak bušenja priрубnice                                | F0304                                                                                                       |
| Unutra-Ø                                                 | 12.5 mm                                                                                                     |
| Nazivna veličina DN                                      | 10                                                                                                          |
| Funkcija ventila                                         | 2/2                                                                                                         |
| Smjer strujanja                                          | reverzibilan                                                                                                |
| Ventil nazivnog tlaka PN                                 | 63                                                                                                          |
| Okretni moment pri razlici tlaka nazivni tlak ventila PN | 7 Nm                                                                                                        |
| Na temelju norme                                         | ASME B1.20.1<br>ISO 5211                                                                                    |
| srednji                                                  | Para<br>Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: -]<br>Inertni plinovi<br>voda<br>neutralne tekućine |
| Srednja temperatura                                      | -20 °C...200 °C                                                                                             |
| Protok Kv                                                | 22 m³/h                                                                                                     |
| Napomena o materijalima                                  | U skladu s RoHS                                                                                             |
| LABS sukladnost                                          | VDMA24364 zona III                                                                                          |
| Materijal za kućište                                     | Lijevani nehrđajući čelik                                                                                   |
| Broj materijala kućišta                                  | 1.4408                                                                                                      |
| Materijal brtve sjedala                                  | PTFE                                                                                                        |
| Materijalne brtve                                        | FPM<br>PTFE                                                                                                 |

| Svojstvo                         | Vrijednost                             |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Materijalna lopta                | Lijevani nehrđajući čelik              |
| Kugla s brojem materijala        | 1.4408                                 |
| Materijalna osovina              | visokolegirani nehrđajući čelik        |
| Broj materijala osovina          | 1.4401                                 |
| Težina proizvoda                 | 460 g                                  |
| Odobrenje                        | CRN                                    |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 4 - posebno jako opterećenje korozijom |