

## Prirubnica za utiskivanje

### DARF-Q12-25

Broj dijela: 4886223

**FESTO**



## Podatkovni list

| Svojstvo                         | Vrijednost                            |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Izvedbena veličina               | 25                                    |
| Položaj montaže                  | po želji                              |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 1 - mala izloženost koroziji          |
| LABS sukladnost                  | VDMA24364-B2-L                        |
| Temperatura okoline              | 0 °C...60 °C                          |
| Maksimalni moment zatezanja      | 1.2 Nm                                |
| Težina proizvoda                 | 60 g                                  |
| Napomena o materijalima          | U skladu s RoHS                       |
| Materijal prirubnice             | Kovana aluminijska legura, eloksirana |
| Materijalni vijci                | Pocinčani čelik                       |