

Prirubnica za utiskivanje

DARF-Q12-32

Broj dijela: 4886224

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	32
Položaj montaže	po želji
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Maksimalni moment zatezanja	2.9 Nm
Težina proizvoda	92 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal prirubnice	Kovana aluminijska legura, eloksirana
Materijalni vijci	Pocinčani čelik