



Pneumatski ventil

JD-5-PK-3

Broj dijela: 4901

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	5/2 bistabilna dominantna
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	105 l/min
Pneumatski radni priključak	PK-3
Radni tlak	1 bar...8 bar
Konstruktivna struktura	Sjedalo za ploču
Nazivna veličina	2.5 mm
Vrijeme prebacivanja na	9 ms
Vrijeme prebacivanja na (dominaciju)	25 ms
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	0 °C...60 °C
Težina proizvoda	130 g
Vrsta montaže	na spojnoj ploči na montažnom okviru s prolaznim provrtom neobavezno:
Priključak pomoćnog regulacijskog zraka 12	PK-3
Priključak pomoćnog regulacijskog zraka 14	PK-3
Pneumatski priključak 1	PK-3
Pneumatski priključak 2	PK-3
Pneumatski priključak 3	PK-3
Pneumatski priključak 4	PK-3
Pneumatski priključak 5	PK-3
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal spojne ploče	Mesing PPS pojačan
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Plastika Lijevani cink