

Prigušivač U-PK-4

Broj dijela: 4932

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Položaj montaže	po želji
Radni tlak	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Strujanje protiv atmosfere	580 l/min
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Razina zvučnog tlaka	77 dB(A)
Temperatura okoline	-10 °C...70 °C
Težina proizvoda	4.1 g
Pneumatski priključak	PK-4
Materijal umetka zaklopke	Bronca
Materijal otvora za uvrtanje	Mesing
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS