


Ventil s okretnom polugom

RW/O-3-1/8

Broj dijela: 4937

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	3/2 otvoreno / zatvoreno monostabilno
Vrsta aktiviranja	mehanički
Normalni nazivni protok (normaliziran prema DIN 1343)	140 l/min
Pneumatski radni priključak	G1/8
Radni tlak	-0.95 bar...8 bar
Konstruktivna struktura	Klipno sjedalo
Nazivna veličina	3.5 mm
Vrsta poreza	izravno
Zaštita od eksplozije	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [-: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Sila aktiviranja	28 N
Težina proizvoda	150 g
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	G1/8
Pneumatski priključak 2	G1/8
Pneumatski priključak 3	G1/8
Materijalne brtve	NBR
Materijal za kućište	Anodizirani aluminij