

Blok ležaja LN-40

Broj dijela: 5148

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	40
Na temelju norme	ISO 15552 (ranije također VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Temperatura okoline	-40 °C...150 °C
Težina proizvoda	192 g
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Pričvršćivanje materijala	Poboljšani čelik