


Utikač
NOCC-M-S-SCRJG2PP-C5-PN
Broj dijela: 5195381

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	IEC 61754-24
protokol	Ethernet PROFINET LWL
Dodatne funkcije	zadovoljava AIDA zahtjeve
Učestalost priključivanja	100
Utičnica za kabel	ravno
Težina proizvoda	84 g
Optički priključak 1, vrsta priključka	Utikač
Optički priključak 1, dizajn	kvadratni
Optički priključak 1, tehnika spajanja	SC-RJ prema IEC 61754-24
Optički priključak 1, broj polova/žila	2
Optički priključak 1, zauzeti polovi/žile	2
Optički priključak 1, shema spajanja	00995772
Optički priključak 1, vrsta montaže	Push-pull sa zaključavanjem kako bi se spriječilo nenamjerno povlačenje
Optički priključak 1, promjer ferule	2.5 mm
Optički priključak 2, tehnika spajanja	Stezna matica
Moment zatezanja	0.42 Nm
Promjer žice	0.98 mm...1 mm
Vrsta vodiča	Polimerno vlakno
valna duljina	650 nm
Ispitano na vatru	UL94 V-0
Promjer kabela	5.5 mm...10 mm
Klasa zaštite	IP65 IP67
Napomena o stupnju zaštite	u sastavljenom stanju
Temperatura okoline	-25 °C...70 °C
Temperatura skladištenja	-40 °C...70 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-A1-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
Materijal za kućište	Lijevani cink, poniklan
Boja kućišta	srebro

Svojstvo	Vrijednost
Materijalne brtve	NBR TPE
Materijal ferula	Legura bakra