

Kontrolni element VAOH-P15-H13

Broj dijela: 5196471

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Hod	20 mm
Promjer klipa	50 mm
Položaj montaže	po želji
Detekcija položaja	za beskontaktnu sklopku
Radni tlak	1 bar
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Težina proizvoda	1350 g
Pneumatski priključak 1	G1/8
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS