


Kabel motora NEBM-SF1W31-EH-2.6-Q15N-LE14

Broj dijela: 5213343

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	DIN 47100
Oznaka linije	bez držača znaka
Učestalost priključivanja	30
Težina proizvoda	770 g
Senzor električnog priključka 1, funkcija	Stranica Field uređaja
Senzor električnog priključka 1, dizajn	Pravokutni
Električni priključak 1, vrsta priključka	Utikač
Električni priključak 1, utičnica za kabel	pod kutom
Električni priključak 1, napomena o utičnici kabela	90°
Električni priključak 1, tehnika spajanja	Schema spajanja F1
Električni priključak 1, broj pinova / žica	31
Električni priključak 1, zauzeti stupovi / žice	31
Električni priključak 1, vrsta montaže	Snap brava
Senzor električnog priključka 2, funkcija	Kontrolna strana
Električni priključak 2, vrsta priključka	kabel
Električni priključak 2, tehnika spajanja	otvoreni kraj
Električni priključak 2, broj pinova / žica	14
Električni priključak 2, zauzeti stupovi / žice	14
Područje pogonskog napona DC	0 V...50 V
Nazivni radni napon DC	24 V
Opterećenje struje pri 40°C	0.5 A
Otpor prenapona	0.25 kV
Duljina kabela	2.6 m
Kvaliteta upravljanja	pogodan za energetske lance
Linija uvjeta ispitivanja	Uvjeti ispitivanja na zahtjev
Radius savijanja, fiksno polaganje kabela	49.5 mm
Radius savijanja, fleksibilno provođenje kabela	74.25 mm
Promjer kabela	9.9 mm
Tolerancija promjera kabela	± 0,2 mm
Struktura kabela	1 x (6 x 0,35 mm ²) + 2 x (4 x 0,15 mm ²)
Nazivni presjek vodiča	0.15 mm ² 0.35 mm ²

Svojstvo	Vrijednost
Krajevi žice	Čahura za kraj žice
Klasa zaštite	IP20
Napomena o stupnju zaštite	u sastavljenom stanju
Temperatura okoline	-20 °C...75 °C
Temperatura okoline s fleksibilnom instalacijom kabela	-5 °C...70 °C
Temperatura skladištenja	-25 °C...55 °C
CE oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU RoHS direktivi
UKCA oznaka (vidi izjavu o sukladnosti)	prema UK RoHS propisima
LABS sukladnost	VDMA24364 zona III
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Stupanj onečišćenja	1
Klasa otpornosti na koroziju CRC	1 - mala izloženost koroziji
Materijal omotača kabela	TPE-U (PUR)
Boja omotača kabela	crno
Materijal za kućište	PA
Boja kućišta	crno
Materijal utikačkih kontakata	Pokositrena legura bakra