

Mnogostruki MHA3-PR4-3-1/8

Broj dijela: 525222

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Maksimalni broj položaja ventila	4
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Vrsta montaže priključna ploča	s prolaznim provrtom s H-tračnicom
Vrsta montažnog ventila	s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak 1/33	G1/4
Pneumatski priključak 2	Unutarnji navoj G1/8
Pneumatski priključak 3/11	G1/4
Materijal spojne ploče	Kovana aluminijska legura