

Mnogostruki MHA4-PR10-3-1/4

Broj dijela: 525238

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Maksimalni broj položaja ventila	10
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Težina proizvoda	1710 g
Vrsta montaže priključna ploča	s prolaznim provrtom s H-tračnicom
Vrsta montažnog ventila	s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak 1/33	G3/8
Pneumatski priključak 2	Unutarnji navoj G1/4
Pneumatski priključak 3/11	G3/8
Materijal spojne ploče	Kovana aluminijska legura