

Plastično crijevo PAN-V0-12X1,5-WS

Broj dijela: 525481

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vanjski Ø	14 mm
Vanjski promjer za utiskivanje	12 mm
radijus savijanja relevantan za protok	65 mm
Unutra-Ø	9 mm
Min. radijus savijanja	43 mm
Svojstva crijeva	pogodan za energetske lance
Radni tlak za puni temperaturni raspon	-0.095 MPa...0.3 MPa -0.95 bar...3 bar -13.775 psi...43.5 psi
Radni tlak ovisan o temperaturi	-0.095 MPa...1.2 MPa -0.95 bar...12 bar -13.775 psi...174 psi
Napomena o radnom tlaku	Mineralno ulje: maks. 0,3 MPa pri maks. 90 °C Voda: maksimalno 0,3 MPa pri maksimalno 90 °C
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: - : -] mineralno ulje Voda (tekuća, bez leda)
Materijal za ispitivanje požara	UL94 V-0 (fuzija)
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-30 °C...90 °C
Težina proizvoda po dužini	0.133 kg/m
Pneumatski priključak	za utični priključak, vanjski Ø 12 mm
boja	Bijeli
Tvrdoća po Shoreu	A 72 +/-4 D 57 +/- 3
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijalno crijevo	PA12-P PVC-P