

Komplet za montažu CRSMB-8-32/100

Broj dijela: 525565

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Izvedbena veličina	8
Konstrukcija	za okrugle cilindre
Položaj montaže	po želji
za promjer klipa	Ø32 - Ø100
Klasa otpornosti na koroziju CRC	4 - posebno jako opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Kvaliteta hrane	pogledajte proširene informacije o materijalu
Klasa zaštite	IP65 IP68 IP69K
Temperatura okoline	-40 °C...90 °C
Težina proizvoda	3 g
Vrsta montaže	zalijepljen
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	Aluminij, eloksirani TPE-U (PU)