

Autobusna veza FBA-2-M12-5POL

Broj dijela: 525632

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Vrsta montaže	s prolaznim provrtom
Težina proizvoda	28 g
Električni priključak	9-polni / 5-polni Ravna utičnica / utikač i utičnica Sub-D / M12x1
Područje pogonskog napona DC	24 V
Trenutna nosivost	4 A
Klasa zaštite	IP65
Temperatura okoline	-5 °C...50 °C
Temperatura skladištenja	-20 °C...70 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal za kućište	PA
Boja kućišta	crno
Materijal utikačkih kontakata	Bronca pozlaćen