


Spojni vod KMYZ-3-24-M8-0,5-LED-PUR

Broj artikla: 525654

FESTO

jako fleksibilno, za brzouklopne ventile MH2/MH3 i multipol razdjelnik MPV.



Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Indikacija sklopnog položaja	LED
Mehanička zaštita	IP65
Temperatura okoline	-10 ... 50 °C
Pritezni moment	0,25 Nm
Težina proizvoda	18 g
Električni priključak	Utičnica kutna / utikač ravni četverbridni oblik / M8x1 2-polno / 3-polno
Struktura kabla	2x0,25
Promjer kabla	3,4 mm
Duljina kabla	0,5 m
Priključak zaštitnog vodiča	ne postoji
Vrsta pričvršćenja	na magnetnom ventilu sa središnjim vijkom M2
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, kućište	PA
Informacija o materijalu, plašt kabla	TPE-U(PUR)
Informacija o materijalu, utični kontakti	Bronca