

Pričvršćivanje srednjeg položaja SLG-Z-18-A

Broj dijela: 525681

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	Zakretni modul
Detekcija položaja	za beskontaktnu sklopku
Radni tlak	1 bar...8 bar
Operativni medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Napomena o radnom / upravljačkom mediju	Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu)
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okoline	-10 °C...60 °C
Težina proizvoda	75 g
Vrsta montaže	s prolaznom rupom i klinom
Pneumatski priključak	M3
Materijal se zaustavlja	Poniklani čelik
Materijalne brtve	PUR
Materijal za kućište	Aluminij tvrdlo eloksirano