

Usisna čašica ESS-30-GT-M6

Broj dijela: 525968

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Držać usisne čaše za kompenzaciju visine	3.5 mm
Min. radijus obratka	26 mm
Nazivna veličina	2.5 mm
Promjer vakuumske čašice	30 mm
Volumen usisa	2.4 cm ³
Položaj montaže	po želji
Dodjela držača usisnih čaša	Veličina 4
Oblik usisne čašice	okrugli duboki
Radni tlak	-0.95 bar...0 bar
Nazivni radni tlak	-0.7 bar
Operativni medij	atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	-10 °C...80 °C
Sila držanja pri nazivnom radnom tlaku	36 N
Bočna sila pri nazivnom radnom tlaku	13 N
Težina proizvoda	12 g
Vrsta montaže	bez vakuumskog priključka
Vakuumski priključak	M6
boja	crveno-smeđe
Tvrdoća po Shoreu	72 +/- 5
Materijal otvora za uvrtnje	Kovana aluminijska legura
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal usisne čašice	Vulkollan