

Usisna čašica ESS-80-GT-G1/4-I

Broj dijela: 525984

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Držač usisne čaše za kompenzaciju visine	7.5 mm
Min. radijus obratka	100 mm
Nazivna veličina	5.5 mm
Promjer vakuumske čašice	80 mm
Volumen usisa	28.6 cm ³
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	Okrugao, oblik zvona
Oblik usisne čašice	okrugli duboki
Radni tlak	-0.95 bar...0 bar
Nazivni radni tlak	-0.7 bar
Operativni medij	atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	-10 °C...80 °C
Sila otkidanja pri 70% vakuuma	245 N
Sila držanja pri nazivnom radnom tlaku	245 N
Maksimalni moment zatezanja navoja za pričvršćivanje	11 Nm
Bočna sila pri nazivnom radnom tlaku	99 N
Težina proizvoda	61 g
Vrsta montaže	bez vakuumskog priključka
Vakuumski priključak	G1/4
boja	crveno-smeđe
Tvrdoća po Shoreu	72 +/- 5
Materijal otvora za uvrtnje	Kovana aluminijska legura
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal usisne čašice	Vulkollan