

Usisna čašica ESS-40-BT-G1/4-I

Broj dijela: 525991

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Držač usisne čaše za kompenzaciju visine	9 mm
Min. radijus obratka	35 mm
Nazivna veličina	2.5 mm
Promjer vakuumske čašice	40 mm
Volumen usisa	9.8 cm ³
Položaj montaže	po želji
Oblik usisne čašice	okrugli mijeh, 1,5-struki
Radni tlak	-0.95 bar...0 bar
Nazivni radni tlak	-0.7 bar
Operativni medij	atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	-10 °C...80 °C
Sila držanja pri nazivnom radnom tlaku	59 N
Bočna sila pri nazivnom radnom tlaku	22 N
Težina proizvoda	19 g
Vrsta montaže	bez vakuuskog priključka
Vakuumski priključak	G1/4
boja	crveno-smeđe
Tvrdoća po Shoreu	72 +/- 5
Materijal otvora za uvrtanje	Kovana aluminijska legura
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal usisne čašice	Vulkollan