

Usisna čašica ESS-80-BT-G1/4

Broj dijela: 525999

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Držač usisne čaše za kompenzaciju visine	10.5 mm
Min. radijus obratka	100 mm
Nazivna veličina	2.5 mm
Promjer vakuumske čašice	80 mm
Volumen usisa	59.1 cm ³
Položaj montaže	po želji
Oblik usisne čašice	okrugli mijeh, 1,5-struki
Radni tlak	-0.95 bar...0 bar
Nazivni radni tlak	-0.7 bar
Operativni medij	atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	-10 °C...80 °C
Sila držanja pri nazivnom radnom tlaku	237 N
Bočna sila pri nazivnom radnom tlaku	102 N
Težina proizvoda	85.5 g
Vrsta montaže	bez vakuuskog priključka
Vakuumski priključak	G1/4
boja	crveno-smeđe
Tvrdoća po Shoreu	72 +/- 5
Materijal otvora za uvrtanje	Kovana aluminijska legura
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal usisne čašice	Vulkollan