


# Vazdušna čašica bez konektora ESV-30-GT

Broj dijela: 526000

FESTO



## Podatkovni list

| Svojstvo                                 | Vrijednost                                        |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Držač usisne čaše za kompenzaciju visine | 3.5 mm                                            |
| Min. radijus obratka                     | 26 mm                                             |
| Promjer vakuumske čašice                 | 30 mm                                             |
| Volumen usisa                            | 2.4 cm <sup>3</sup>                               |
| Položaj montaže                          | po želji                                          |
| Konstruktivna struktura                  | Okrugao, oblik zvona                              |
| Oblik usisne čašice                      | okrugli duboki                                    |
| Radni tlak                               | -0.95 bar...0 bar                                 |
| Nazivni radni tlak                       | -0.7 bar                                          |
| Operativni medij                         | atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -] |
| LABS sukladnost                          | VDMA24364-A1-L                                    |
| Temperatura okoline                      | -10 °C...80 °C                                    |
| Sila otkidanja pri 70% vakuuma           | 36 N                                              |
| Sila držanja pri nazivnom radnom tlaku   | 36 N                                              |
| Bočna sila pri nazivnom radnom tlaku     | 13 N                                              |
| Težina proizvoda                         | 4.2 g                                             |
| Vrsta montaže                            | bez vakuumskog priključka                         |
| boja                                     | crveno-smeđe                                      |
| Tvrdoća po Shoreu                        | 72 +/- 5                                          |
| Napomena o materijalima                  | U skladu s RoHS                                   |
| Materijal usisne čašice                  | Vulkollan                                         |