


Vazdušna čašica bez konektora ESV-80-BT

Broj dijela: 526008

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Držač usisne čaše za kompenzaciju visine	10.5 mm
Min. radijus obratka	100 mm
Promjer vakuumske čašice	80 mm
Volumen usisa	59.1 cm ³
Položaj montaže	po želji
Konstruktivna struktura	Mijeh
Oblik usisne čašice	okrugli mijeh, 1,5-struki
Radni tlak	-0.95 bar...0 bar
Nazivni radni tlak	-0.7 bar
Operativni medij	atmosferski zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: -: -]
LABS sukladnost	VDMA24364-A1-L
Temperatura okoline	-10 °C...80 °C
Sila otkidanja pri 70% vakuuma	237 N
Sila držanja pri nazivnom radnom tlaku	237 N
Bočna sila pri nazivnom radnom tlaku	102 N
Težina proizvoda	57.2 g
Vrsta montaže	bez vakuumskog priključka
boja	crveno-smeđe
Tvrdoća po Shoreu	72 +/- 5
Napomena o materijalima	U skladu s RoHS
Materijal usisne čašice	Vulkollan