


Komplet za mjerenje tlaka DPA-100-16-MA-SET

Broj dijela: 526099

FESTO



Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Odgovara normi	EN 837-1
Manometar nazivne veličine	40
Konstruktivna struktura	Manometar s Bourdon cijevi
Vrsta montaže	s vanjskim navojem
Radni tlak	16 bar
Klasa točnosti mjerenja	2,5
Klasa zaštite	IP43
Temperatura okoline	5 °C...60 °C
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Položaj montaže	po želji
Pneumatski priključak	G1/4
Težina proizvoda	305 g